



220/240 V

↔ 17 cm

↗ 5.5 cm

↓ 1.5 cm

📦 22 x 10 x 8 / 0.33 kg

MOVE P03

P03

Portable ultrasonic facial exfoliation device, designed for comfortable use on the skin. It removes impurities, blackheads and dead cells, and helps improve texture with non-invasive exfoliation. Localised work makes it possible to treat the face and specific areas, leaving the skin cleaner, smoother and revitalised.

Key specifications

Frequency US (MHz)	1 MHz
Max power US (W/cm²)	1.5
Treatment time	5-10 min
Protection class	Class II
Equipment format	portable
Device functions	Ultrasonic peeling equipment
Number of technologies	1
Maximum power (W)	2 W
Applicators included	facial applicator
Treatment Areas	face, local areas

MOVE P03

P03

Dispositivo portátil de exfoliación facial ultrasónica, pensado para cabina y para un uso cómodo sobre la piel. Elimina impurezas, puntos negros y células muertas, y ayuda a mejorar la textura con una exfoliación no invasiva. El trabajo localizado permite tratar el rostro y zonas concretas, dejando la piel más limpia, tersa y revitalizada.

Especificaciones técnicas

Frecuencia US (MHz)	1 MHz
Potencia máx. US (W/cm ²)	1.5
Tiempo de tratamiento	5-10 min
Clase de protección	Clase II
Formato del equipo	portátil
Funciones del dispositivo	Equipo de peeling ultrasónico
Número de tecnologías	1
Potencia máxima (W)	2 W
Aplicadores incluidos	aplicador facial
Áreas de tratamiento	facial, zonas locales



220/240 V

↔ 17 cm

↗ 5.5 cm

↓ 1.5 cm

📦 22 x 10 x 8 / 0.33 kg

MOVE P03

P03

Dispositivo portatile di esfoliazione viso a ultrasuoni, pensato per un uso confortevole sulla pelle. Elimina impurità, punti neri e cellule morte e aiuta a migliorare la texture con un'esfoliazione non invasiva. Il lavoro localizzato consente di trattare viso e zone specifiche, lasciando la pelle più pulita, liscia e rivitalizzata.

Specifiche chiave

Frequenza US (MHz)	1 MHz
Potenza max. US (W/cm ²)	1.5
Tempo di trattamento	5-10 min
Classe di protezione	Classe II
Formato dell'attrezzatura	portatile
Funzioni del dispositivo	Attrezzatura per peeling ultrasonico
Numero di tecnologie	1
Potenza massima (W)	2 W
Applicatori inclusi	applicatore viso
Aree di trattamento	viso, zone locali



220/240 V

↔ 17 cm

↗ 5.5 cm

↓ 1.5 cm

📦 22 x 10 x 8 / 0.33 kg

MOVE P03

P03

Tragbares Gerät zur ultrasonischen Gesichtsexfoliation, für eine angenehme Anwendung auf der Haut. Es entfernt Unreinheiten, Mitesser und abgestorbene Zellen und verbessert die Textur durch eine nicht invasive Peelingwirkung. Die gezielte Anwendung ermöglicht die Behandlung des Gesichts und einzelner Partien – für eine reinere, glattere und revitalisierte Haut.

Technische Angaben

Frequenz US (MHz)	1 MHz
Max. Leistung US (W/cm²)	1.5
Behandlungsdauer	5-10 min
Schutzklasse	Klasse II
Format des Geräts	tragbar
Gerätefunktionen	Ultraschall-Peeling-Gerät
Anzahl der Technologien	1
Maximale Leistung (W)	2 W
Applikatoren enthalten	Gesichtsapplikator
Behandlungsbereiche	Gesicht, lokale Partien



220/240 V

↔ 17 cm

↗ 5.5 cm

↓ 1.5 cm

📦 22 x 10 x 8 / 0.33 kg

MOVE P03

P03

Appareil portable d'exfoliation faciale par ultrasons, conçu pour une utilisation confortable sur la peau. Il élimine impuretés, points noirs et cellules mortes, et aide à améliorer la texture grâce à une exfoliation non invasive. Le travail localisé permet de traiter le visage et des zones précises, pour une peau plus nette, lisse et revitalisée.

Spécifications clés

Fréquence US (MHz)	1 MHz
Puissance max. US (W/cm²)	1.5
Temps de traitement	5-10 min
Classe de protection	Classe II
Format de l'équipement	portable
Fonctions de l'appareil	Équipement de peeling ultrasonique
Nombre de technologies	1
Puissance maximale (W)	2 W
Applicateurs inclus	applicateur facial
Zones de traitement	visage, zones locales



220/240 V

↔ 17 cm

↗ 5.5 cm

↓ 1.5 cm

📦 22 x 10 x 8 / 0.33 kg